


MTP Séries

Système de Radiographie



Établi en 2002, **Shenzhen Angell Technology Co., Ltd.** est un fournisseur mondial d'équipements d'imagerie médicale numérique professionnelle. À l'approche de 20 ans de développement et d'innovation, nous maîtrisons la technologie de base et possédons d'énormes avantages dans les domaines de la radiographie, de l'imagerie médicale, de la gestion de l'information et de la télémédecine.

Nous nous engageons à fournir des équipements de diagnostic d'imagerie numérique compétitifs, à améliorer l'expérience client et à créer des valeurs maximales pour nos clients. Aujourd'hui, les produits **Angell** ont été installés dans plus de 36 pays, dont la France, l'Algérie les Philippines, l'Ouzbékistan, la Thaïlande, etc. et ont servi près de 10 000 établissements médicaux dans le monde.

1. Liste des composants MTP50-A

Systèmes	Description	Quantité	Modèle
Système à Rayons X	Générateur à haute fréquence (380V)	1	FSQ-50
	Console	1	/
	Tube à Rayons X	1	FSQ-50
	Câbles à haute tension	2	/
	Collimateur	1	XS-2
Système de contrôle de mouvement	Bucky Stand	1	XPJ-1
	Floor-mounted Système (manuel complet)	1	PC-3

2. MTP50-M Spécifications

Partie	Remarque	
Tube à Rayon X	Tube Focus	0.6mm / 1.0mm
	Tension de sortie maximale	150kV
	Capacité thermique	330kHu
	Puissance de sortie	30KW/69KW
Générateur à haute fréquence 50KW	Puissance requise	380V avec fils triphasés
	Puissance de sortie maximale	50kW
	Plage de tension de sortie	40 - 150kV
	Tension Max	150kV
	Fréquence de l'onduleur	30kHz
	Max mA	650mA
	Plage de sortie mA	100mA - 650mA
	Gamme mAs	0.4 - 650mAs
Floor Mounted	Fréquence de puissance	50hZ / 60hZ
	Hauteur du lit	≤640mm
	Dimension du lit	2100mmX750mm
	Distance de mouvement longitudinal de la surface du lit	±500mm
	Distance de mouvement latéral de la surface du lit	±125mm
	Plage de rotation des colonnes	±180°
	Gamme de mouvement vertical de la colonne le long du lit	±900mm
	Tube à rayons X de haut en bas le long de la colonne	450-1850mm
Contrôle manuel du mouvement du lit; commande électrique d'autres systèmes		

Collimateur	Dose de travail maximale	150kVp
	Puissance	150W (24VAC)
	Temps de fermeture automatique	30s
	Luminosité	≥160lux (100cm)



Images clinique

Siège social (Hua Han Innovation Park)

Add: Salle 408, Bâtiment A, Parc d'innovation de Hua Han, Lang shan Route, district de Nanshan, Shenzhen, Chine

Email: market@szangell.com

Tel: +86(0)755--86019164-305

Fax: +86(0)755--26859389